


MED LIFT

TORGAR PETC 2000


Plateforme de transport
Pour charges et personnes

Matériel conforme à la
R477 de la CARSAT



Capacité du lift : 2 000 kg

Données techniques	TORGAR PETC 2000
Cabine et base	Acier galvanisé haute résistance
Mât	Mât carré, Section de hauteur 1.50 m
Capacité nominale	2 000 kg
Hauteur maximale	150.0 m
Distance entre les ancrages	6.0 m
Dimension cabine	3.20 x 1.50 m
Puissance moteur	2 x 7,5 kW
Tension Alimentation	400 V tétra
Raccordement alimentation	Câble + fiche femelle 63A (3 Phases + N + T)
Câble d'alimentation	5g10 ² minimum
Vitesse de levage	12.0 m/min et 24.0 m/min en position monte-charge
Vitesse maximum de vent	Vitesse max de vent durant installation : 45 Km/h Vitesse max de vent durant utilisation : 72km/h
Circuit Electrique	Directives Européennes (73/23/EC Voltage bas) - Directive 89/336/EC Compatibilité Électromagnétique
Sécurité anti-écrasement	Arrêt automatique à 3m + grille anti-écrasement sur toute la surface de la cabine
Sécurité cabine	Verrouillage électromagnétique des portes de cabine Système de vérification de surcharge, Parachute, Frein de descente d'urgence
Protection des personnes	Grille protection de mât + Toit haute résistance



CHARGES TRANSMISES AU TERRAIN :

Hauteur du mât (m)	RVC (Charge transmise au sol par le vérin central) daN	RVL (Charge transmise au sol par chaque vérin latéral) daN
1,5	5 560	335
10,5	6 140	375
21	6 815	415
30	7 410	450
51	8 780	530
100	12 005	725
120	13 285	800


MED - 8, rue Général Dayan 69100 Villeurbanne

SIRET 948 564 620 00011 RCS Lyon / N° TVA FR2294856462000011

Mail : contact@med-lift.fr - 06 52 39 89 83 - Site Web : www.med-lift.fr

Caractéristiques techniques

Cabine : 3,20 m x 1,50 m



Mâts :


Mâts acier

Dimensions :

55 x 50 cm

Hauteur : 150 cm

Poids : 74 kg



X - Y (mm)	Poussées d'ancrage (daN)			
	Ancrage droit		Ancrage orientable	
	+/- N	+/- T	+/- N	+/- T
X = 2250 Y = 1300	3050	1600	3050	1600






Diagram of the anchoring system showing forces N and T.




Ancrages (Standards - Longs) :



Portes palières :

Composition de la porte palière :

- Porte coulissante grillagée
- Largeur ouverture : 1.50m
- Verrouillage par bloc mécanique
- Boîte à bouton d'appel à l'étage (en option)



Fixations des portes palières :

- Fixation sur échafaudage
- Fixation en façade
- Fixation sur balcon ou sol béton





Prestations de Montage / Démontage MED :

MED est une entreprise à taille humaine, composée de personnel formé au montage de Lifts, nacelles volantes et plateformes sur mâts.

Retrouvez nos différentes solutions pour le monde du bâtiment et de l'évènementiel sur notre site internet :

www.med-lift.fr

